



SELLADORAS MANUALES DE BANDEJAS

B 185

Estas máquinas manuales permiten sellar un filmo hermético que se adapta perfectamente a las **bandejas pequeñas y medianas**. Están equipadas con un teclado blando para el control de la temperatura y un bloqueo mecánico en el modelo MV.

Tamaño máximo de la bandeja: 235 x 185 mm



B 185



B 185 MV

Utilizaciones



Empresas de restauración



Grandes y medianos supermercados



Opción: moldes a la medida de sus bandejas.



- ✓ Práctica y fácil de usar para sellar bandejas pequeñas y medianas hasta un tamaño máximo de 235 x 185 mm.
- ✓ Cierre manual con doble asas o cierre mecánico (MV) para un sellado fácil y uniforme.
- ✓ Compacta y ahorra espacio: ideal para su uso en mostradores.
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).



1 año de garantía⁽¹⁾
(1) Excepto las piezas de desgaste



Materiales compatibles
de origen biológico o compostables



Cumplimiento
de las normas CE

DATOS TÉCNICOS

MODELOS							
B 185	50 x 25,2 x 52,5 cm	185 mm (máx)	190 mm (máx)	teclado blando	10 kg	600 W	230 V 50/60 Hz
B 185 MV	56,5 x 25,2 x 55,5 cm	185 mm (máx)	190 mm (máx)	teclado blando	11 kg	600 W	230 V 50/60 Hz

* Dimensiones cubierta abierta

EQUIPAMIENTOS

Sistema MV:
bloqueo mecánico para
facilitar el apriete




Temperatura
ajustada por
teclado blando

Soporte para
rollos
integrado

MOLDES ADECUADOS

MOLDE

Opciones: moldes a la medida de sus bandejas (*póngase en contacto con nosotros*).



BANDEJA

Altura máx. de bandeja




PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO




1 Colocar la bandeja y su contenido sobre el molde.



2 Desenrollar el filmo sobre la bandeja.



3 Bajar la asa para cortar y sellar el filmo.



4 Mantener presionadas las 2 asas durante unos segundos.

5

= 3s



6 La bandeja está sellada y lista para usar.

¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial:
+33 (0)4 74 00 59 54