



SELLADORA MANUAL DE BANDEJAS

E 193

Práctica y compacta, esta máquina manual permite sellar un filmo hermético que se adapta perfectamente a la bandeja. Esta equipada con un potenciómetro para controlar la temperatura.

Tamaño máximo de la bandeja: 270 x 190

E 193



Utilizaciones



Empresas de restauración



Grandes y medianos supermercados



Opción: moldes a la medida de sus bandejas.



- ✓ Compacta y fácil de usar, para sellar bandejas de hasta un tamaño máximo de 270 x 190 mm.
- ✓ Sistema de doble asas para un sellado fácil y uniforme.
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).



1 año de garantía⁽¹⁾
(1) Excepto las piezas de desgaste



Materiales compatibles
de origen biológico o compostables



Cumplimiento
de las normas CE

DATOS TÉCNICOS

MODELO							
E 193	58,5 x 25 x 55,9 cm	190 mm (máx)	200 mm (máx)	potenciómetro	10,5 kg	600 W	230 V 50/60 Hz

* Dimensiones cubierta abierta

EQUIPAMIENTOS

Cierre manual con asas dobles




Temperatura regulada por potenciómetro

Soporte para rollos integrado

MOLDES ADECUADOS

MOLDE

Opciones: moldes a la medida de sus bandejas (póngase en contacto con nosotros).



BANDEJA

Altura máx. de bandejas




PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO




Colocar la bandeja y su contenido sobre el molde



Desenrollar el filmo sobre la bandeja.




Bajar la asa para cortar y sellar el filmo.



Mantener presionadas las 2 asas durante unos segundos.

5
= 3s



La bandeja está sellada y lista para usar.

¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial:
+33 (0)4 74 00 59 54